

Garant**SNMG 120408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120408 HB7120-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7120-1
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä