

Garant**DNMG 150604, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150604 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1

lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä