


Garant**KNUX 160405R, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160405R HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Lastunmurtaja: 2,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastunmurtaja	2,2 mm
lastunmurtaja	VM
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä