

Garant**CNMG 160608, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160608 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä