


Garant**SNMG 120404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120404 HB7120-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Laji	HB7120-1
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VM

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä