


**Garant****KNUX 160405L, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

KNUX 160405L HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Lastunmurtaja: 2,2 mm  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö f: 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Lastunmurtaja	2,2 mm
Laji	HB7120-1
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Nirkon säde	0,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä