

**Garant****DNMG 150608, Laji: HB7120-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150608 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä