


**Garant****KNUX 160410R, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

KNUX 160410R HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Lastunmurtaja: 2,2 mm  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
Nirkon säde	1 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Lastunmurtaja	2,2 mm
Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä