

**Garant****DNMG 110404, Laji: HB7120-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 110404 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Laji	HB7120-1
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,

Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä