

**Garant****CNMG 160608, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 160608 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	VG

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä