



Kiinteä pistepuikkokärki kovametallikärjellä, Morsekartio: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	323600 5
GTIN	4045197296702
Tuoteluokka	32L

Kuvaus

Malli:

Kärkikulma 60°, hiotut pinnat.

Täyskeskiökärjet syvään upotetulla kovametallikärjellä.

Kovametallikärkisiin keskiökärkiin on merkitty ura, joka osoittaa kärjen suurimman teroitusvaran.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Standardi:**DIN 806**

Ulko-Ø D: 44,7 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

Kovametalliosan Ø H: 18 mm

Tekninen kuvaus

Morsekartio	5
Kovametalliosan Ø H	18 mm
Ulko-Ø D	44,7 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki

