

**3M****PVC-teippi, Väri: BLUE**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083636 BLUE
GTIN	4046719255672
Tuoteluokka	08M

## Kuvaus

### Malli:

**3M™ 764i** -teippiä voidaan käyttää ei-kriittisille käyttöalueille kuten esimerkiksi värimerkintöihin ja sitomiseen. Se on korroosionkestävä, joustava, hankauksenkestävä, taipuisa, helposti kiinnitettävä ja kosteudenkestävä.

3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

### Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

## Tekninen kuvaus

Paksuus	0,125 mm
Valmistajamerkintä	764i
Pituus	33 m
Leveys	50 mm

Väri	sininen
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Venymiskyky	180 %
Teippityyppi	Yksisivuinen
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
Lineri olemassa	ei
Rungon materiaali	PVC-kalvo
Liimamassa	luonnonkumi
lämmönkestävyys enintään	29 °C
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	kulumisenkestävä
Erytisominaisuus	korroosionkestävä
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Vetolujuus	2,28 N/mm
Liimausvoima teräksessä	0,21 N/mm
Käyttö	Sulkeminen
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Niputus
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Tuotetyyppi	Teippi