

**Garant****CNMG 120412, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 120412 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä