

Garant**CNMG 09T304, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T304 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä