

**Garant****DNMG 150612, Laji: HB7140-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250864 HB7140-1
GTIN	4045197820471
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150612 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 210 m/min

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VG
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	1,2 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 210 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä