

**Garant****SNMG 120412, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120412 HB7140-1 Nirkon säde: 1,2 mm  
Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä