


Garant**SNMG 190616, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251336 HB7140-1
GTIN	4045197820709
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 190616 HB7140-1 Nirkon säde: 1,6 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 9 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 210 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	VG
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 9 mm
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä