

**Garant****TNMG 160408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251544 HB7140-1
GTIN	4045197820754
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

TN.G 160408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä