

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 060408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä