

Garant**DNMG 110408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7140-1
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä