

Garant**CNMG 120416, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120416 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	1,6 mm

lastunmurtaja	VM
Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä