

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080404 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm

lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä