


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7120-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VG
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 9 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä