

Garant**CC.T 09T308, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T308 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä