

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä