

**Garant****CNMG 09T308, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 09T308 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm

lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä