

Garant**KNUX 160410L, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251078 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820600 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

KNUX 160410L HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastunmurtaja: 3,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Nirkon säde | 1 mm |
| lastunmurtaja | VG |
| Syöttö f | 0,2 - 0,5 mm/kierr, |
| Laji | HB7140-1 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 50 - 210 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 1 - 6 mm |
| Pääkäyttöalue | M |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastunmurtaja | 3,2 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Lastuava aine | KM |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| ISO-koodi-kääntöterä | KNUX 160410L |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |