

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251954 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820815 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

WNMG 060408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Laji | HB7140-1 |
| lastunmurtaja | VS |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 70 - 260 m/min |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 2 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | M |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060408 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |