

Garant**DNMG 150604, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150604 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Pääkäyttöalue	M

lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä