


Garant**SNMM 150616, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMM 150616 HB7140-1 Nirkon säde: 1,6 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 12 mm
Syöttö f: 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
lastunmurtaja	VR
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1

Nirkon säde	1,6 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä