


**Garant****SNMG 120404, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120404 HB7140-1 Nirkon säde: 0,4 mm  
Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
lastunmurtaja	VS
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä