

**Garant****WNMG 080404, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252068 HB7140-1
GTIN	4045197820860
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WN.G 080404 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7140-1
Syöttö $f$	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VM

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä