

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä