

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VNMG 160404 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7140-1
Syöttö f	0,05 - 0,4 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä