


Garant**SNMG 120408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120408 HB7140-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 9 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 210 m/min
lastunmurtaja	VG
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamissyvyys a _p	1,5 - 9 mm
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä