

**Garant****CNMG 160608, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 160608 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä