

Garant**CNMG 120404, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä