

Garant**TNMG 160404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä