

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251432 HB7140-1
GTIN	4045197820723
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

TNMG 160404 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä