

Garant**WNMG 080408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä