


Garant**KNUX 160410L, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160410L HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Lastunmurtaja: 2,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastunmurtaja	2,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	1 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä