

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M

lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä