

**Garant****DNMG 110404, Laji: HB7140-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DN.G 110404 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7140-1
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä