


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120408 HB7140-1 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä