

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251962 HB7140-1
GTIN	4045197820822
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä