

**Garant****VNMG 160408, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VNMG 160408 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7120-1

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä