

Garant**WNMG 080408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä