

**Garant****DNMG 110408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250754 HB7140-1 |
| GTIN         | 4045197820495   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

DN.G 110408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 60 - 230 m/min    |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava |
| lastunmurtaja                   | VM                |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 5 mm        |
| Pääkäyttöalue                   | M                 |
| Laji                            | HB7140-1          |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nirkon säde                     | 0,8 mm                          |
| Syöttö f                        | 0,2 - 0,5 mm/kierr,             |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely            |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | DNMG 110408                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                               |
| Toleranssi                      | M                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |