

Garant**CNMG 09T304, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CN.G 09T304 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä