

Garant**SNMG 120404, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120404 HB7140-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä